



MCAN Fiber Prüfbox




Anleitung Instructions Istruzioni

Die MCan Fiber Prüfbox wird am Fiber-Pictail des MCans angeschlossen und bildet so eine Schnittstelle für Messgeräte und Rotlicht.

Le boîtier de test MCan Fiber est connecté au connecteur fibre optique du MCan, formant ainsi une interface pour les appareils de mesure et la lumière rouge.

La scatola di prova in fibra MCan è collegata al connettore in fibra dell'MCan, formando così un'interfaccia per i dispositivi di misurazione e la luce rossa.





An den 4 Ports können Messgeräte und Rotlicht per LC Stecker angeschlossen werden.

Les 4 ports peuvent être connectés à des appareils de mesure et à une lumière rouge via des connecteurs LC.

Tramite connettori LC è possibile collegare alle 4 porte dispositivi di misura e luce rossa.

Bei Problemen:

Beachte, dass MCan Stecker den veralteten UPC Standard benutzen. Diese Stecker haben eine viel schlechtere Dämpfung und Reflexion als der APC Standard. Solltest Du dennoch einen Fehler in der Prüfbox vermuten, kannst Du mit dem QR Code auf der Box eine Reparatur auslösen.

En cas de problème :

Veuillez noter que les connecteurs MCan utilisent la norme UPC obsolète. Ces connecteurs présentent une atténuation et une réflexion nettement supérieures à celles de la norme APC. Toutefois, si vous suspectez un défaut dans le boîtier de test, vous pouvez lancer une réparation à l'aide du code QR figurant sur le boîtier.

In caso di problemi:

Si prega di notare che i connettori MCan utilizzano lo standard UPC obsoleto. Questi connettori presentano un'attenuazione e una riflessione significativamente peggiori rispetto allo standard APC. Tuttavia, se si sospetta un guasto nella scatola di prova, è possibile avviare una riparazione utilizzando il codice QR sulla scatola.

3dtools GmbH

Ramisbühl 3 – CH 4713 Matzendorf
eMail: info@3dtools.ch